

ストーム

STORM

VISIBLE PERFORMANCE GOGGLE


着用者の作業効率を最大限向上するように設計された、究極のゴーグル

透明のやわらかいフレームが顔に心地よくフィット、かつ足元がよく見えます。
踏み外しなどの危険回避に。

 PLATINUM®



1653701JP • クリア

- + ジャパンフィット
- +  PLATINUM® プラチナコーティング +P
- + 眼鏡の上から着用可能
- + フレーム上下にベンチレーションあり

bolle
SAFETY

ストーム

STORM

VISIBLE PERFORMANCE GOGGLE

モデル名	レンズカラー	アイテム番号	規格	レンズマーキング	フレームマーキング	コーティング
STORM ストーム	クリア	1653701JP	JIS	-	-	プラチナP



テクノロジー

PLATINUM®

合格が難しいと言われる EN166 規格のオプション【N】【K】に合格した、防曇（くもりにくさ）/耐傷性（傷つきにくさ）に優れたコーティング。

- スチーマーで 2 分程度蒸気をあててもくもりません
- 急激な温度変化によるくもりも発生しづらい
- 消毒液（エタノール 75%）による拭取りにも強いコーティング
- オートクレーブ滅菌処理※1 でもくもりどめ効果長続き
- レンズ両面コーティング

※ 上記は弊社試験所調べによるものです。

いかなる環境下で上記通りの効果・性能をお約束するものではありません。

※1 高温・高気圧下での滅菌処理の事。通常この処理でコーティング効果は消失すると言われてています。

レンズ

- 2.2mmポリカーボネイト
- レンズ両面プラチナコーティング（クリア）
- 99.99% UV385 - クリアレンズ

お手入れ・保管方法

洗浄方法：レンズ・つる等は、使用毎に清掃することをお勧めします。汚れは中性洗剤かぬるま湯で洗い乾かしてからきれいな柔らかい布で拭く、又は、各部に残った水分・水滴を柔らかい布等で軽く押し取るように取って下さい。レンズを汚れた布や手袋等で拭かないでください。有機溶剤、研磨剤を含んだ洗浄剤では絶対に拭かないでください。

消毒方法：消毒を要する場合には、水道水で薄めた0.1%塩酸アルキルジアミノエチルグリシリンに10分程度浸して消毒・乾燥後のご使用をお勧めします。消毒液成分が残っていると、各部を痛める原因となる可能性がありますので、十分に洗い流して下さい。

保管方法：直射日光が当たる場所、高温・低温の場所、有機溶剤を使用する場所には保管をしないでください。保護めがねの上に重いものを置かないでください。

【注意】

使用しているとレンズの耐衝撃性、耐摩耗性、防曇性等が低下したり、フレームが変形する恐れがあります。毎日の点検と、定期的に保護メガネを交換することをお勧めします。

マテリアル	
レンズ	PC - 2.2mm ベースカーブ 4
フレーム	PVC
テンプル	なし
ストラップ	ポリエステル
スペアレンズ	-

ボレー・ブランズ・ジャパン株式会社

ボレー セーフティ事業部

〒113-0034 東京都文京区湯島2-21-2 4F

T: 03 5844 2040

E: JPSales@bolle-safety.com

bolle-safety.jp

bolle
SAFETY